Tooling-System-Schmalz-Ejektor

SEAC 10 VE-SH

Art-Nr..:10.02.02.03876

https://www.schmalz.com/10.02.02.03876

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Dezentrale Ejektoren > Ejektoren mit aktivem Abblasen SEAC > SEAC 10 VE-SH

Tooling-System-Schmalz-Ejektor



Düsendurchmesser: 1 mm
Zusatzfunktion Ejektor: Vak.schalt. elek / Schutzhaube
Druckbereich (Betriebsdruck): 4,0 ... 6,0 bar

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	31 mm
B1	34,60 mm
B3	15,50 mm
D	27 mm
d	7,50 mm
G1	G1/8"-IG
G4	G1/8"-IG
H	21,50 mm
H1	27,50 mm
H2	42,50 mm
L	46 mm
L1	77 mm
L3	6 mm
X1	28 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Düsendurchmesser	1 mm
Evakuierungsgrad	85 %
Saugvermögen (max)	35 l/min
Saugvermögen (max)	2,10 m³/h

Tooling-System-Schmalz-Ejektor

SEAC 10 VE-SH

Art-Nr..:10.02.02.03876

https://www.schmalz.com/10.02.02.03876

Luftverbrauch Saugen	52 l/min
Luftverbrauch Saugen	3,12 m³/h
Max. Luftverbrauch Abblasen	60 l/min
Luftverbrauch Abblasen	3,60 m³/h
Druckbereich (Betriebsdruck)	4,0 ... 6,0 bar
Gewicht	157 g
Druckbereich (Betriebsdruck)	58,0 ... 87,0
Saugvermögen max.	1,24 cfm
Luftverbrauch Saugen	1,84 cfm
Luftverbrauch Abblasen	2,12 cfm
Einsatztemperatur	0 ... 60 °C
Max. Vakuum	25,10 inHg
Produktfamilie	SEAC

Hinweis: Luftverbauch: Bei optimalem Betriebsdruck (4,5 bar)