

Balgsauger (rund)

SPB2 20 SI-40 SW100 P

Art-Nr.: 10.01.06.03221

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03221>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauger SPB2 P (2,5 Falten) Strömungswiderstand > SPB2 20 SI-40 SW100 P

Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen



Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 40 Shore A

Höhe H: 24,3 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	8,50 mm
d1	11,80 mm
d2	10,20 mm
d5	7,90 mm
dn	1 mm
D1	20 mm
Dmax(S)	20,50 mm
Ds	19,60 mm
H	24,30 mm
H2	2,20 mm
H3	8,20 mm
H5	2 mm
Z (Hub)	9 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	4,90 N
Abreißkraft	8 N
Volumen	2,50 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	25 mm

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Balgsauger (rund)

SPB2 20 SI-40 SW100 P

Art-Nr.:10.01.06.03221

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03221>

Baugröße	20
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	40 Shore A
Gewicht	2,50 g
Produktfamilie	SPB2

Zubehör



FD 16 120

Art-Nr.:10.01.06.02565

Außendurchmesser D: 16 mm

Filterfeinheit: 120 µm

Verwendung Konstruktion: Balgsauggreifer

Baugröße: FG20/FGA20

Ersatzteile



SW 100 P 7.3

Art-Nr.:10.05.04.00091

Bauform: Push In

Länge L: 15,5 mm

Normteilewerkstoff: Polyoxymethylen

Außendurchmesser D: 7,3 mm

Balgsauger (rund)

SPB2 20 SI-40 SW100 P

Art-Nr...:10.01.06.03221

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03221>



SPB2 20 SI-40 P

Art-Nr...:10.01.06.03125

Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 40 Shore A

Faltenanzahl: 2,5

Bauform: Push In