

Elektromagnetventil Druck

EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Art-Nr.: 10.05.01.00289

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00289>

Startseite > Zubehör STGG > EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Druckluft



Nennweite: 2,5 mm

Spannung DC: 24V - DC

Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil


Steuerung Ventil: Stromlos geschlossen

Anschlussgewinde: G1/8"-AG

Druckbereich (Betriebsdruck): 3,5 ... 7,0 bar

Schnittstelle Elektroanschluss: Kabel, 2 polig

Konstruktionsdaten



Attribut

Wert

B1 31,70 mm

B2 10,70 mm

d 4 mm

G1 G1/8"-AG

G2 M5-IG

L 51,70 mm

L1 56,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	2,50 mm
Steuerung Ventil	Stromlos geschlossen
Nenndurchfluss	135 l/min
Nenndurchfluss	8,10 m³/h
Spannung DC	24V - DC
Gewicht	0,10 kg
Produktfamilie	EMV

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Elektromagnetventil Druck

EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Art-Nr.:10.05.01.00289

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00289>
