

Balgsauger (rund)

FGA 60 VU1-72 N014 ON

Art-Nr.: 10.01.06.00207

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00207>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FGA 60 VU1-72 N014 ON

Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen




Baugröße: 60

Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1

Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	12 mm
d1	20 mm
d2	40 mm
D1	60 mm
Dk	21 mm
Dmax(S)	61,50 mm
Ds	57 mm
H	34 mm
H2	12 mm
H3	22 mm
Z (Hub)	12 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Faltenanzahl	1,50
Saugkraft	75 N
Abreißkraft	120 N
Volumen	34,27 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	50 mm
Baugröße	60

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürenschorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Balgsauger (rund)

FGA 60 VU1-72 N014 ON

Art-Nr...:10.01.06.00207

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00207>

Saugerwerkstoff	Vulkollan VU1
Gewicht	29,20 g
Produktfamilie	FGA

Zubehör



SA-NIP N014 G1/4-AG DN600

Art-Nr...:10.01.06.00184

Gewinde G1: G1/4"-AG

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Außendurchmesser D: 16,5 mm

Schlüsselweite SW2: 6 mm



SA-NIP N014 G1/4-IG DN600

Art-Nr...:10.01.06.00181

Gewinde G1: G1/4"-IG

Einbaulänge: 15 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Außendurchmesser D: 16,5 mm

Schlüsselweite SW2: 6 mm