

## Vakuumpumpe

EVE-OG 100 AC3 F IE3

Art-Nr.: 10.03.02.00066

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00066>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Pumpen > Ölgeschmierte Vakuum-Pumpen  
EVE-OG > EVE-OG 100 AC3 F IE3

### Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit höchstem Vakuumniveau, wartungsarm



Saugvermögen bei 60 Hz: 120 m<sup>3</sup>/h

Zulassung: IE3

Nennleistung bei 60 Hz: 3,4 kW

Stromtyp: Drehstrom

Schallpegel bei 50 Hz: 65 dB(A)


mit: Filter

Saugvermögen (50 Hz): 100 m<sup>3</sup>/h

Nennleistung bei 50 Hz: 2,7 kW

Gewicht: 76,5 kg

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert       |
|----------|------------|
| B        | 406 mm     |
| B2       | 14,80 mm   |
| G2       | G1-1/4"-IG |
| G3       | G1-1/4"-IG |
| H        | 290 mm     |
| H1       | 414 mm     |
| H2       | 75 mm      |
| L        | 692 mm     |
| L2       | 170 mm     |
| X1       | 226 mm     |
| Y1       | 277 mm     |

### Technische Daten

| Attribut               | Wert                  |
|------------------------|-----------------------|
| Max. Vakuum            | -980 mbar             |
| Max. Vakuum            | -28,94 inHg           |
| Saugvermögen (50 Hz)   | 100 m <sup>3</sup> /h |
| Nennleistung bei 50 Hz | 2,70 kW               |
| Schallpegel bei 50 Hz  | 65 dB(A)              |
| Gewicht                | 76,50 kg              |

### Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Vakuumpumpe

EVE-OG 100 AC3 F IE3

Art-Nr...:10.03.02.00066

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00066>

|                |        |
|----------------|--------|
| Schutzart IP   | IP 55  |
| Stromtyp       | AC3    |
| Produktfamilie | EVE-OG |

## Zubehör



### OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

Art-Nr...:27.02.01.00055

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-OG



### ZUB EVE-OG Ölablass-Kit

Art-Nr...:22.09.03.00038

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-OG