Halter Tooling Sauggreifer

HT-SG A2 E 35 M10-IG

Art-Nr..:10.07.06.00459

https://www.schmalz.com/10.07.06.00459


Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Haltersystem für Tooling HT > Halter für Sauggreifer HT-SG E > HT-SG A2 E 35 M10-IG

Halter für Sauggreifer



- Anbindung 1: Bolzen m. Nut Ø19 mm
- Bauform: Ejektoranschluss
- Breite B: 35 mm
- Vakuumanschluss: G1/4"-IG
- Saugeranschluss: M10-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	35 mm
D	19 mm
G1	G1/4"-IG
G2	M10-IG
G4	M4-IG
H	24,50 mm
H1	41,20 mm
L	39,30 mm
L1	72,50 mm
L2	60,80 mm
L3	1 mm
LG2	9 mm
X1	28 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	82,50 g
Produktfamilie	HT-SG-E

Halter Tooling Sauggreifer

HT-SG A2 E 35 M10-IG

Art-Nr..:10.07.06.00459

https://www.schmalz.com/10.07.06.00459

Zubehör



SET HT-SG..E VSi-HD M4x30

Art-Nr..:10.07.06.00640

Verwendung Konstruktion: Halter Tooling Sauggreifer
enthält: Vakuum-/Druckschalter
und: 2x M4x30



SET HT-SG..E VSi-HD M4x12

Art-Nr..:10.07.06.00642

Verwendung Konstruktion: Halter Tooling Sauggreifer
enthält: Vakuum-/Druckschalter
und: 2x M4x12