

Flachsauger (rund)

SUF 3 HT1-60 SC010

Art-Nr.: 10.01.01.14288

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14288>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > SUF 3 HT1-60 SC010

Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauhen Oberflächen




Baugröße: 3

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	1,40 mm
Dk	4,20 mm
Dmax(S)	3,70 mm
Ds	3 mm
H	3,50 mm
H2	2 mm
Z (Hub)	0,30 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	0,30 N
Abreißkraft	0,30 N
Volumen	0,00 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	8 mm
Baugröße	3
Schnittstelle Nippelfamilie	SC010
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	0 g

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Flachsauger (rund)

SUF 3 HT1-60 SC010

Art-Nr...:10.01.01.14288

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14288>

Produktfamilie

SUF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SC 010 M3-AG

Art-Nr...:10.01.06.04249

Anbindungstyp: 010

Vakuumschluss: M3-AG

Einbaulänge: 2 mm

Nenndurchmesser dn: 1 mm