

Steuerung

STEU 24V-DC OFG-C

Art-Nr.: 10.01.51.00006

<https://www.schmalz.com/10.01.51.00006>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Flächengreifsysteme und Endeffektoren > Fingergreifer > STEU 24V-DC OFG-C

Steuerung



Spannung DC: 24V - DC

Verwendung Konstruktion: Fingergreifer controlled


Einsatztemperatur: 0 ... 50 °C

Druckbereich (Betriebsdruck): 6,0 ... 8,0 bar

Aufbau Schlauchtyp: Schlauch D = 8 d = 6

Gewicht: 2.500 g

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	162,50 mm
d	9 mm
d1	9 mm
H	90 mm
L	275 mm
X1	260 mm
Y1	122 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Spannung DC	24V - DC
Aufbau Schlauchtyp	Schlauch D = 8 d = 6
Druckbereich (Betriebsdruck)	6,0 ... 8,0 bar
Einsatztemperatur	0 ... 50 °C
Gewicht	2500 g

Steuerung

STEU 24V-DC OFG-C

Art-Nr.: 10.01.51.00006

<https://www.schmalz.com/10.01.51.00006>

Zubehör



VSL 8-6 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00003

Außendurchmesser D: 8 mm

Innendurchmesser d: 6 mm

Länge max.: 500 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 45 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -35 ... 60 °C