

Flachsauger (rund)

SGA 13 SI-55 N029

Art-Nr.: 10.01.01.00349

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00349>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer - branchenübergreifend > SGA 13 SI-55 N029

Flachsauger (rund)




Baugröße: 13

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	8,80 mm
d1	11,90 mm
Dk	14,80 mm
Dmax(S)	13,50 mm
Ds	12 mm
H	11,50 mm
H2	1,80 mm
H3	3,60 mm
Z (Hub)	2 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	13
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Saugkraft	4,70 N
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Volumen	0,44 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	12,50 mm
Faltenanzahl	0

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Flachsauger (rund)

SGA 13 SI-55 N029

Art-Nr.: 10.01.01.00349

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00349>


Gewicht

1 g

Produktfamilie

SGA

Zubehör



SA-NIP N029 G1/8-AG DN350

Art-Nr.: 10.01.01.00816

Gewinde G1: G1/8"-AG

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N029 G1/8-IG DN350

Art-Nr.: 10.01.01.00815

Gewinde G1: G1/8"-IG

Einbaulänge: 13 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium