

Vakuumgebläse

SB 260 410 4 IE3-TYP1

Art-Nr.: 10.04.01.00093

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00093>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Gebläse > Vakuum-Gebläse SB > SB 260 410 4 IE3-TYP1

Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung



Saugvermögen (50 Hz): 260 m³/h

Saugvermögen bei 60 Hz: 305 m³/h

Vakuum (50Hz): 410 mbar

Vakuum (60Hz): 400 mbar

Nennleistung bei 50 Hz: 4 kW

Nennleistung bei 60 Hz: 4,8 kW

Spannung bei 50 Hz: D230V/Y400V ±10%

Spannung bei 60 Hz: D265V/Y460V ±10%


Ausführung Aufbau: IE3:EU/CN/IND

Zulassung: UL/CSA

Zulassung: UL/CSA

Gewicht: 62,5 kg

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	474 mm
B1	496 mm
d	12 mm
D2	60 mm
G1	G2"-IG
H	524 mm
L	512 mm
X1	310 mm
Y1	310 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugvermögen (50 Hz)	260 m³/h
Saugvermögen (50 Hz)	4.333,30 l/min
Saugvermögen bei 60 Hz	305 m³/h
Vakuum (50Hz)	410 mbar
Vakuum (60Hz)	400 mbar
Schutzart IP	IP 55

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Vakuumgebläse

SB 260 410 4 IE3-TYP1

Art-Nr.:10.04.01.00093

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00093>

Nennleistung bei 50 Hz	4 kW
Nennleistung bei 60 Hz	4,80 kW
Spannung bei 50 Hz	D230V/Y400V ±10%
Spannung bei 60 Hz	
Schallpegel bei 50 Hz	68,90 dB(A)
Schalldruckpegel bei 60 Hz	71,70 dB(A)
Gewicht	62,50 kg
Ausführung Aufbau	IE3-TYP1
Zulassung	UL/CSA
Ausführung Aufbau	IE3:EU/CN/IND
Produktfamilie	SB

Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet

Zubehör



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

Art-Nr.:10.04.04.00237

Verwendung Konstruktion: Gebläse SB

Spannung DC: 230V - AC

Normteilewerkstoff: Stahl/ABS

Gewinde G1: G2"-AG

Länge L: 661 mm

Breite B: 586 mm

Höhe H: 648 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

Art-Nr.:10.04.04.00322

Verwendung Konstruktion: Gebläse SB

Spannung DC: 24V - DC

Normteilewerkstoff: Stahl/ABS

Gewinde G1: G2"-AG

Länge L: 661 mm

Breite B: 586 mm

Höhe H: 648 mm

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Vakuumgebläse

SB 260 410 4 IE3-TYP1

Art-Nr.:10.04.01.00093

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00093>



STF 60 P 6.0 SSD

Art-Nr.:10.07.01.00260

Anschluss: Ø60mm

Bauform: Piclongehäuse

Nenndurchfluss: 360 m³/h

Filterfeinheit: 3 µm

Zusatzausstattung: Schlauchschelle SSD



SD SB FITTING SD

Art-Nr.:10.04.04.00363

Verwendung Konstruktion: Gebläse SB
und: Schalldämpfer



SD G2-AG 115x380 SB

Art-Nr.:10.04.04.00374

Verwendung Konstruktion: Gebläse SB

Gewinde G1: G2"-AG

Außendurchmesser D: 115 mm

Länge L: 380 mm

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 |
schmalz@schmalz.ch