

Vakuumgebläse

SB 110 350 1.8 IE3-TYP2 ER

Art-Nr.:10.04.01.00142

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00142>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Gebläse > Vakuum-Gebläse SB mit elektropneum. Reversierung > SB 110 350 1.8 IE3-TYP2 ER

Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung



Saugvermögen bei 60 Hz: 110 m³/h

Vakuum (60Hz): 350 mbar

Nennleistung bei 60 Hz: 1,8 kW

Ausführung Aufbau: IE3:US/CAN


Spannung bei 60 Hz: YY230/Y460V ±10%

Zulassung: UL/CSA

mit: Elektropn. Reversierung

Gewicht: 64 kg

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	306 mm
B1	480 mm
d	13 mm
G1	G2"-AG
H	407 mm
H2	134 mm
L	776 mm
X1	435 mm
Y1	446 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Max. Vakuum	350 mbar
Schutzart IP	IP 55
Gewicht	64 kg
Spannung bei 60 Hz	
Zulassung	UL/CSA
Produktfamilie	SB-ER

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch



Vakuumgebläse

SB 110 350 1.8 IE3-TYP2 ER

Art-Nr...:10.04.01.00142

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00142>
