Vakuumpumpe

EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP3

Art-Nr..:10.03.01.00389

https://www.schmalz.com/10.03.01.00389

Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm



- Stromtyp: Drehstrom
- Schallpegel bei 50 Hz: 71 dB(A)
- Spannung bei 50 Hz: D200/Y350V ±10% (o. IE3)
- Spannung bei 60 Hz: D220V/Y380-400V ±10%
- Saugvermögen (50 Hz): 55 m³/h
- Saugvermögen bei 60 Hz: 66 m³/h
- Vakuum (50Hz): -900 mbar
- Nennleistung bei 50 Hz: 2,2 kW
- Nennleistung bei 60 Hz: 2,6 kW
- Ausführung Aufbau: IE3:JPN/KOR/BRA
- Zulassung: UL/CSA
- Gewicht: 84 kg

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	353 mm
B2	46 mm
d	12 mm
G3	G1"-IG
G5	M8-IG
H	328 mm
L	747 mm
L2	96 mm
X1	326 mm
Y1	190 mm
Y2	95 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugvermögen (50 Hz)	55 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz	66 m³/h
Spannung bei 50 Hz	D200/Y350V ±10% (o. IE3)
Spannung bei 60 Hz	
Nennleistung bei 50 Hz	2,20 kW

Vakuumpumpe

EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP3

Art-Nr..:10.03.01.00389

https://www.schmalz.com/10.03.01.00389

Nennleistung bei 60 Hz	2,60 kW
Stromtyp	AC3
Stromtyp	Drehstrom
Ausführung Aufbau	IE3:JPN/KOR/BRA
Schallpegel bei 50 Hz	71 dB(A)
Gewicht	84 kg
Schutzart IP	IP 55
Produktfamilie	EVE-TR

Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet

Zubehör

VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140

Art-Nr..:10.03.01.00153

Außendurchmesser D: 58 mm
Max. Vakuum: -950 mbar
Gewinde G1: G1-1/4"-AG
Länge L: 72 mm
Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE
Baugröße: 60-140

VOL 50

Art-Nr..:10.03.03.00118

Speichervolumen: 50 l
Höhe H: 235 mm
Zusatzfunktion Vakuumspeicher: Mano, Rückschl.ventil, Filter

Ersatzteile

Vakuumpumpe

EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP3

Art-Nr..:10.03.01.00389

https://www.schmalz.com/10.03.01.00389

FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

Art-Nr..:10.07.01.00018

Filterfeinheit: 3 µm
Außendurchmesser D: 98 mm
Länge L: 70 mm
Filtermaterial: Papier
Verwendung Konstruktion: Staubfilter STF
Baugröße: 1-1/4-IGN

VST EVE-TR60/TR80

Art-Nr..:22.09.01.00031

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE
Baugröße: TR60/TR80
enthält: Kohleschiebersatz
und: Filter