Flexolink

FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

Art-Nr..:10.01.03.00206


https://www.schmalz.com/10.01.03.00206

Flexible Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen



- Gewinde G1: G1/4"-IG
- Gewinde G2: M10x1.25-AG
- Einsatztemperatur: 0 ... 70 °C

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	2,80 mm
G1	G1/4"-IG
G2	M10x1.25-AG
L	32 mm
LG1	10,50 mm
LG2	8 mm
SW1	17 mm
W	12 °

Technische Daten

Attribut	Wert
Biegemoment	8 Nm
Vertikalbelastung	500 N
Gewicht	26 g
Produktfamilie	FLK

Schmalz kontaktieren
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de