

Balgsauggreifer HT2 (rund)

SAB 60 HT2-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03450

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03450>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > Balgsauggreifer SAB HT2 (1,5 Falten) > SAB 60 HT2-65 G1/4-AG

Balgsauggreifer (rund) für die Handhabung von heißen Werkstücken



Baugröße: 60

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT2

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A


Temperaturbeständigkeit: 200 °C

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/4-AG

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	6 mm
D1	49,50 mm
Dmax(S)	67 mm
Ds	61,20 mm
G1	G1/4"-AG
H	41,30 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	14,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	82 N
Abreißkraft	136 N
Querkraft	126 N
Volumen	32 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	30 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	60
Anschluss	G1/4"-AG

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Balgsauggreifer HT2 (rund)

SAB 60 HT2-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03450

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03450>

Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	60,40 g
Faltenanzahl	1,50
Produktfamilie	SAB