

Saugplatte (rund)

SPL-HT 35 ST G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.23.00023

<https://www.schmalz.com/10.01.23.00023>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Hochtemperatur-Aufgaben > Hochtemperatur-Saugplatten SPL-HT > SPL-HT 35 ST G1/8-IG

Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich




Baugröße: 35

Saugerwerkstoff: Silikat-Gewebe ST

Anschluss: G1/8-IG

Arbeitstemperatur max.: 600 °C

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	5 mm
Dmax(S)	53 mm
Ds	35 mm
G1	G1/8"-IG
H	29 mm
LG1	12 mm
SW1	14 mm
SW2	5 mm
SW3	27 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	47 N
Volumen	4 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	90 mm
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,6 bar	22 l/min
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	35
Arbeitstemperatur max.	600 °C
Saugerwerkstoff	Silikat-Gewebe ST

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentl. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Saugplatte (rund)


SPL-HT 35 ST G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.23.00023

<https://www.schmalz.com/10.01.23.00023>

Gewicht	225 g
Produktfamilie	SPL-HT

Ersatzteile




DR-SPL-HT 35 ST

Art-Nr.: 10.01.23.00022

Baugröße: 35

Saugerwerkstoff: Silikat-Gewebe ST



DR-SPL-HT 35 ST

Art-Nr.: 10.01.23.00022

Baugröße: 35

Saugerwerkstoff: Silikat-Gewebe ST