

Inlineventil

IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

Art-Nr.: 10.05.01.00173

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00173>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Ventiltechnik > Elektromagnetventile > Inlineventile IV > IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

Inlineventil zur direkten Vakuumsteuerung am Sauggreifer



Nennweite: 3 mm


Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil

Gewinde G1: G1/4"-IG

Gewinde G2: G3/8"-AG

Spannung DC: 24V - DC

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
G1	G1/4"-IG
G2	G3/8"-AG
G3	M8-AG
G4	M5-IG
H	51 mm
LG1	9 mm
LG2	9 mm
LG3	6,50 mm
SW1	24 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	3 mm
Steuerung Ventil	Stromlos offen
Nenndurchfluss	20 l/min
Nenndurchfluss	1,20 m³/h
Leistungsaufnahme DC	4,50 W
Spannung DC	24V - DC
Gewicht	0,07 kg
Produktfamilie	IV

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Inlineventil

IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

Art-Nr.: 10.05.01.00173

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00173>

Zubehör



ASK B-M8-4 5000 K-4P

Art-Nr.: 10.06.02.00031

Elektrischer Anschluss: Buchse M8, 4 polig

Kabellänge: 5.000 mm

Material Schlauch: PUR-Kabel




ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Art-Nr.: 10.06.02.00032

Elektrischer Anschluss: Winkel Buchse M8, 4 pol

Kabellänge: 5.000 mm

Material Schlauch: PUR-Kabel



VS-V-SA M5-AG

Art-Nr.: 10.06.02.00224

Anschluss: M5-AG

Messbereich: -1,00 ... 0,00 bar

KabellängeLk: 3 m

Inlineventil

IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

Art-Nr...:10.05.01.00173

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00173>



VS-V-SD 60 M5-AG

Art-Nr...:10.06.02.00257

Schaltpunkt: - 600

Anschluss: M5-AG

Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar

KabellängeLk: 3 m