

## Mechanischer Spanner

VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50

Art-Nr...:10.01.12.04763

<https://www.schmalz.com/10.01.12.04763>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für Schmalteile > Mechanische Spanner VCMC-R-QUICK > VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50

### Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Rastertisch



Bauform: QUICK

Grundfläche: 160x160 mm

Hub Z: 9 mm


Höhe H: 45 mm

Spannbereich: 15,0 ... 85,0 mm

Raster: 30/40/50

Zusatzfunktion Blocksauger: Werkzeuglose Höhenverstellung

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D1	56 mm
B	160 mm
H	45 mm
H1	162,50 mm
H2	30 mm
L	160 mm
X1	66,50 mm
X2	44 mm

### Technische Daten

Attribut	Wert
Spannbereich	15,0 ... 85,0 mm

### Zubehör

#### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | [kundencenter@schmalz.de](mailto:kundencenter@schmalz.de)

## Mechanischer Spanner

VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50

Art-Nr...:10.01.12.04763

<https://www.schmalz.com/10.01.12.04763>




### VRL-S M20x1x35

Art-Nr...:10.01.12.04374

Gewinde G: M20x1

Länge L: 35 mm

## Ersatzteile



### ISDR 150x150x13.5 R 30/50


Art-Nr...:10.01.15.00352

Länge L: 150 mm

Breite B: 150 mm

Höhe H: 13,5 mm

Typ: R 30/50



### ISDR 120x120x13.5 R 30/40

Art-Nr...:10.01.15.00353

Länge L: 120 mm

Breite B: 120 mm

Höhe H: 13,5 mm

Typ: R 30/40

## Mechanischer Spanner

VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50

Art-Nr...:10.01.12.04763

<https://www.schmalz.com/10.01.12.04763>



### SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC

Art-Nr...:10.01.12.04688

Außendurchmesser D: 110 mm

Höhe H: 30 mm

Einbauposition: EXZ

Verwendung Konstruktion: Mechanischer Spanner VCMC



### ERS VCBL-R Winkel

Art-Nr...:10.01.12.02691