
Nadelgreifer

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

Art-Nr..:10.01.29.00568


https://www.schmalz.com/10.01.29.00568

Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform



- Anzahl Nadeln: 6
- Nadeldurchmesser: 1,5 mm
- Zusatzfunktion: Variabler Hub, hohe Kraft
- Nadelhub Z(NA): 25 mm
- Druckbereich (Betriebsdruck): 3,0 ... 7,0 bar

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	48 mm
B2	10 mm
d	6,60 mm
d1	11 mm
G1	M5-IG
G2	G1/8"-IG
G3	M5-IG
G4	M5-IG
H	87,20 mm
H1	111,60 mm
H2	20 mm
L	229 mm
W(E)	45 °
X1	29 mm
X3	25 mm
Y2	29 mm
Z(NA)	25 mm

Technische Daten

Attribut	Wert

Nadelgreifer


SNG-V 6 1.5 V-HP-25

Art-Nr..:10.01.29.00568

https://www.schmalz.com/10.01.29.00568

Anzahl Nadeln	6
Nadeldurchmesser	1,50 mm
Druckbereich (Betriebsdruck)	3,0 ... 7,0 bar
Einsatztemperatur	5 ... 60 °C
Gewicht	1140 g
Zusatzfunktion	Variabler Hub, hohe Kraft
Produktfamilie	SNG-V

Zubehör



BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Art-Nr..:10.01.29.00403

Druckbereich (Betriebsdruck): bar
Länge L: 38 mm
Breite B: 15 mm
Höhe H: 11,5 mm
Gewinde G1: G1/4"-IG
Verwendung Konstruktion: Nadelgreifer



HTS-A2 SNG AP/AE OP

Art-Nr..:10.01.29.00622

Druckbereich (Betriebsdruck): bar
Länge L: 38 mm
Breite B: 15 mm
Höhe H: 9,4 mm
Verwendung Konstruktion: Nadelgreifer
Baugröße: AP/AE

Nadelgreifer

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

Art-Nr..:10.01.29.00568


https://www.schmalz.com/10.01.29.00568



HTS-A3 SNG AP/AE OP

Art-Nr..:10.01.29.00619

Druckbereich (Betriebsdruck): bar
Länge L: 38 mm
Breite B: 15 mm
Höhe H: 9,4 mm
Verwendung Konstruktion: Nadelgreifer
Baugröße: AP/AE



HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

Art-Nr..:10.01.29.00666

Verwendung Konstruktion: Nadelgreifer
Anbindung Profil: 2x Schrauben M6
Baugröße: AP/AE
Bauform: Einteilig



STV-GE M5-AG 6

Art-Nr..:10.08.02.00201

Gewinde G1: M5-AG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Normteilewerkstoff: Messing
Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C
Außendurchmesser D: 9,9 mm
Länge L: 18,8 mm

Nadelgreifer

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

Art-Nr..:10.01.29.00568

https://www.schmalz.com/10.01.29.00568



STV-W M5-AG 6

Art-Nr..:10.08.02.00296


Druckbereich (Betriebsdruck): bar
Länge L: 20,8 mm
Höhe H: 13 mm
Gewinde G1: M5-AG

VSL 6-4 PU MI-TR

Art-Nr..:10.07.09.00002

Außendurchmesser D: 6 mm
Innendurchmesser d: 4 mm
Länge max.: 500 m
Material Schlauch: PU
Verlegeradius min.: 35 mm
Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur: -20 ... 90 °C

Ersatzteile



ERS SNG-V-HP 6 1.5 25

Art-Nr..:10.01.29.00576

Verwendung Konstruktion: Nadelgreifer
Baugröße: V-HP
enthält: 2 Nadelkeile mont.
Anzahl Nadeln: 6
Nadeldurchmesser: 1,5 mm
Nadelhub Z(NA): 25 mm

Nadelgreifer

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

Art-Nr..:10.01.29.00568

https://www.schmalz.com/10.01.29.00568



ERS SNG-V-HP 6 1.5 25

Art-Nr..:10.01.29.00577

Verwendung Konstruktion: Nadelgreifer
Baugröße: V-HP
enthält: Greiffläche PTFE
Anzahl Nadeln: 6
Nadeldurchmesser: 1,5 mm
Nadelhub Z(NA): 25 mm