


Inline-Ejektor für die Vakuumerzeugung direkt am Sauggreifer



- Düsendurchmesser: 0,5 mm
- Evakuierungsgrad: 87 %
- Saugvermögen (max): 7 l/min
- Luftverbrauch Saugen: 12 l/min
- Opt. Betriebsdruck: 5 bar

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
G2	G1/8"-IG
G3	M5-AG
H1	29,80 mm
H2	4 mm
L	35 mm
L2	16 mm
LG3	5 mm
SW1	17 mm
G1	G1/4"-IG

Technische Daten

Attribut	Wert
Düsendurchmesser	0,50 mm
Evakuierungsgrad	87 %
Saugvermögen (max)	7 l/min
Saugvermögen (max)	0,40 m³/h
Luftverbrauch Saugen	12 l/min
Luftverbrauch Saugen	0,70 m³/h
Opt. Betriebsdruck	5 bar
Einsatztemperatur	0 ... 60 °C
Gewicht	15 g

Inlineejektor

VR 05

Art-Nr.:10.02.01.00075

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00075>

Saugvermögen max.	0,25 cfm
Luftverbrauch Saugen	0,42 cfm
Opt. Druck	72,50 psi
Produktfamilie	VR
