CobotPump

ECBPMi-RS-485 24V-DC FK

Art-Nr..:10.03.01.00584

https://www.schmalz.com/10.03.01.00584


Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Erzeuger End-of-Arm > ECBPMi-RS-485 24V-DC FK

CobotPump (Mini) zur elektrischen Vakuum-Erzeugung für kollaborative Roboter



- Spannung DC: 24V - DC
- Nennstrom: 0,3 A
- Elektrischer Anschluss: Federkontakt
- Ein- und Ausgänge: RS 485
- Einsatztemperatur: 0 ... 40 °C
- Saugvermögen (max): 1,6 l/min
- Nennleistung: 7,2 W

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	63 mm
D2	35,50 mm
D mk1	46 mm
G1	M4-IG
G2	G1/4"-IG
L	56,40 mm
L1	61,40 mm
LG1	6 mm
LG2	11 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugvermögen (max)	1,60 l/min
Spannung DC	24V - DC
Nennleistung	7,20 W
Nennstrom	0,30 A
Elektrischer Anschluss	Federkontakt
Einsatztemperatur	0 ... 40 °C

Schmalz kontaktieren
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de