

Flachsauger (rund)

SGA 16 PU-55 N029

Art-Nr.: 10.01.01.00572

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00572>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer - branchenübergreifend > SGA 16 PU-55 N029

Flachsauger (rund)




Baugröße: 16

Saugerwerkstoff: Polyurethan PU

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	9 mm
d1	12 mm
Dk	16 mm
Dmax(S)	17,50 mm
Ds	15 mm
H	12 mm
H2	2 mm
H3	4 mm
Z (Hub)	2 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	16
Saugerwerkstoff	Polyurethan PU
Saugkraft	6,90 N
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Volumen	0,61 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	15 mm
Faltenanzahl	0

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Flachsauger (rund)


SGA 16 PU-55 N029

Art-Nr.: 10.01.01.00572

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00572>

Gewicht	2 g
Produktfamilie	SGA

Zubehör



SA-NIP N029 G1/8-AG DN350

Art-Nr.: 10.01.01.00816

Gewinde G1: G1/8"-AG

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N029 G1/8-IG DN350

Art-Nr.: 10.01.01.00815

Gewinde G1: G1/8"-IG

Einbaulänge: 13 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium