Balgsauggreifer HT2 (rund)

SAB 30 HT2-65 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.06.02424

https://www.schmalz.com/10.01.06.02424


Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > Balgsauggreifer SAB HT2 (1,5 Falten) > SAB 30 HT2-65 G1/4-AG

Balgsauggreifer (rund) für die Handhabung von heißen Werkstücken



- Baugröße: 30
- Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT2
- Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A
- Temperaturbeständigkeit: 200 °C
- Nippelwerkstoff: Aluminium
- Anschluss: G1/4-AG
- Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	4 mm
D1	32 mm
Dmax(S)	34 mm
Ds	30,60 mm
G1	G1/4"-AG
H	28 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	9 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	22 N
Abreißkraft	33 N
Querkraft	29 N
Volumen	5,60 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	30
Anschluss	G1/4"-AG

Balgsauggreifer HT2 (rund)

SAB 30 HT2-65 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.06.02424

https://www.schmalz.com/10.01.06.02424

Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	21,40 g
Faltenanzahl	1,50
Produktfamilie	SAB