

Balgsauger (rund)

FGA 110 NBR-70 N010

Art-Nr.: 10.01.06.00114

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00114>

Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen




Baugröße: 110

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 70 Shore A

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	7 mm
d2	80 mm
D1	123 mm
Dk	86 mm
Dmax(S)	130 mm
Dmk	40 mm
Ds	111 mm
H	55 mm
H4	8 mm
Z (Hub)	29,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Faltenanzahl	1,50
Saugkraft	280 N
Baugröße	110
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	70 Shore A
Gewicht	278,10 g
Werkstückradius min. (konvex)	85 mm
Produktfamilie	FGA

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

FGA 110 NBR-70 N010

Art-Nr...:10.01.06.00114

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00114>

Zubehör



SA-NIP N010 G1/2-IG

Art-Nr...:10.01.01.00796

Gewinde G1: G1/2"-IG

Normteilewerkstoff: Aluminium