Schlauchschelle

SSB 32-50 ST-VZ

Art-Nr..:10.07.10.00004

https://www.schmalz.com/10.07.10.00004

Schlauchschelle zur Sicherung von glatten Schlauchleitungen

- Spannbereich: 32,0 ... 50,0 mm
- Normteilewerkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d1	32 mm
d2	50 mm
L	9 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Spannbereich	32,0 ... 50,0 mm
Normteilewerkstoff	Stahl
Gewicht	21 g
Produktfamilie	SSB / SSD

Schlauchschelle

SSB 32-50 ST-VZ

Art-Nr..:10.07.10.00004

https://www.schmalz.com/10.07.10.00004

Zubehör

KAPP 9 Band

Art-Nr..:20.12.01.00036

Länge L: 9 mm
Baugröße: Band

VSL 33-25 PVC-DS KL-TR

Art-Nr..:10.07.09.00041

Außendurchmesser D: 33 mm
Innendurchmesser d: 25 mm
Länge max.: 50 m
Material Schlauch: PVC, mit Drahtspirale
Verlegeradius min.: 95 mm
Druckbereich (Betriebsdruck): -0,85 ... 4,00 bar
Einsatztemperatur: -15 ... 65 °C

VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

Art-Nr..:10.07.09.00008

Außendurchmesser D: 41 mm
Innendurchmesser d: 32 mm
Länge max.: 50 m
Material Schlauch: PVC, mit Drahtspirale
Verlegeradius min.: 110 mm
Druckbereich (Betriebsdruck): -0,85 ... 4,00 bar
Einsatztemperatur: -15 ... 65 °C

Schlauchschelle

SSB 32-50 ST-VZ

Art-Nr..:10.07.10.00004

https://www.schmalz.com/10.07.10.00004

VSL 48-38 PVC-DS KL-TR

Art-Nr..:10.07.09.00009

Außendurchmesser D: 48 mm
Innendurchmesser d: 38 mm
Länge max.: 50 m
Material Schlauch: PVC, mit Drahtspirale
Verlegeradius min.: 120 mm
Druckbereich (Betriebsdruck): -0,88 ... 7,00 bar
Einsatztemperatur: -15 ... 65 °C