

Schlauchschelle

SSD 85-90 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00102

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00102>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Schlauchschellen SSB / SSD > SSD 85-90 ST-VZ

Schlauchschelle zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen




Spannbereich: 85,0 ... 90,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d1	85 mm
d2	90 mm
L	19 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Spannbereich	85,0 ... 90,0 mm
Normteilewerkstoff	Stahl
Gewicht	46,10 g
Produktfamilie	SSB / SSD

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Schlauchschelle

SSD 85-90 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00102

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00102>



Zubehör



VSL 86-75 PU-DS-AS TR

Art-Nr.: 10.07.09.00054

Außendurchmesser D: 86 mm

Innendurchmesser d: 75 mm

Länge max.: 15 m

Material Schlauch: PU, Drahtspirale, antistatisch

Verlegeradius min.: 66 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,50 ... 1,69 bar

Einsatztemperatur: -40 ... 90 °C



VSL 85-75 PVC-PS GR

Art-Nr.: 10.07.09.00048

Außendurchmesser D: 85 mm

Innendurchmesser d: 75 mm

Länge max.: 10 m

Material Schlauch: PVC, mit PVC-Spirale

Verlegeradius min.: 114 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,29 ... 1,00 bar

Einsatztemperatur: -20 ... 70 °C



VSL 87-75 PU-DS-AS

Art-Nr.: 10.07.09.00061

Außendurchmesser D: 87 mm

Innendurchmesser d: 75 mm

Länge max.: 15 m

Material Schlauch: PU, Drahtspirale, antistatisch

Verlegeradius min.: 195 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -1,00 ... 2,36 bar

Einsatztemperatur: -40 ... 90 °C

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de