

## Vakuumgebläse

SB 260 410 4 IE3-TYP1 ER

Art-Nr.: 10.04.01.00122

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00122>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Gebläse > Vakuum-Gebläse SB mit elektropneum. Reversierung > SB 260 410 4 IE3-TYP1 ER

### Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung



Saugvermögen (50 Hz): 260 m³/h

Saugvermögen bei 60 Hz: 305 m³/h

Vakuum (50Hz): 410 mbar

Vakuum (60Hz): 400 mbar

Nennleistung bei 50 Hz: 4 kW

Nennleistung bei 60 Hz: 4,8 kW

Ausführung Aufbau: IE3/EU/CN/IND

Spannung bei 50 Hz: D230V/Y400V ±10%


Spannung bei 60 Hz: D265V/Y460V ±10%

Zulassung: UL/CSA

mit: Elektropn. Reversierung

Gewicht: 98 kg

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert   |
|----------|--------|
| B        | 496 mm |
| B1       | 497 mm |
| d        | 13 mm  |
| G1       | G2"-AG |
| H        | 573 mm |
| H2       | 134 mm |
| L        | 795 mm |
| X1       | 435 mm |
| Y1       | 446 mm |

### Technische Daten

| Attribut               | Wert             |
|------------------------|------------------|
| Saugvermögen (50 Hz)   | 260 m³/h         |
| Max. Vakuum            | 410 mbar         |
| Nennleistung bei 50 Hz | 4 kW             |
| Schutzart IP           | IP 55            |
| Gewicht                | 98 kg            |
| Spannung bei 50 Hz     | D230V/Y400V ±10% |
| Spannung bei 60 Hz     |                  |

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | [kundencenter@schmalz.de](mailto:kundencenter@schmalz.de)



## Vakuumgebläse

SB 260 410 4 IE3-TYP1 ER

Art-Nr.:10.04.01.00122

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00122>

Zulassung

UL/CSA

Produktfamilie

SB-ER

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | [kundencenter@schmalz.de](mailto:kundencenter@schmalz.de)

Seite 2 von 2