

## Flachsauger (rund)

SGA 7 SI-55 N028

Art-Nr.: 10.01.01.00347

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00347>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer - branchenübergreifend > SGA 7 SI-55 N028

### Flachsauger (rund)




Baugröße: 7

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert    |
|----------|---------|
| d        | 5 mm    |
| d1       | 7 mm    |
| Dk       | 9 mm    |
| Dmax(S)  | 7,50 mm |
| Ds       | 7 mm    |
| H        | 12 mm   |
| H2       | 2 mm    |
| H3       | 4 mm    |
| Z (Hub)  | 1 mm    |

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

### Technische Daten

| Attribut                      | Wert                 |
|-------------------------------|----------------------|
| Baugröße                      | 7                    |
| Saugerwerkstoff               | Silikon SI           |
| Saugkraft                     | 1,60 N               |
| Materialhärte [Shore A]       | 55 Shore A           |
| Volumen                       | 0,19 cm <sup>3</sup> |
| Werkstückradius min. (konvex) | 7,50 mm              |
| Faltenanzahl                  | 0                    |

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | [kundencenter@schmalz.de](mailto:kundencenter@schmalz.de)

## Flachsauger (rund)

SGA 7 SI-55 N028

Art-Nr.: 10.01.01.00347

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00347>

|                |        |
|----------------|--------|
| Gewicht        | 0,40 g |
| Produktfamilie | SGA    |

### Zubehör



#### SA-NIP N028 M5-AG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.00753

Gewinde G1: M5-AG

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



#### SA-NIP N028 M5-IG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.00813

Gewinde G1: M5-IG

Einbaulänge: 10 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium