

Flachsauger (rund)

PFG 15 SI-CO-55 N005

Art-Nr.: 10.01.01.00627

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00627>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > PFG 15 SI-CO-55 N005

Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen




Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Silikon SI-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	4,50 mm
d1	7,80 mm
Dk	12,20 mm
Dmax(S)	17,50 mm
Ds	15 mm
H	8 mm
H2	2,60 mm
Z (Hub)	1,90 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	9 N
Volumen	0,43 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	12,50 mm
Baugröße	15
Nippelfamilie	N 005
Saugerwerkstoff	Silikon SI-leitfähig
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	0,70 g

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Flachsauger (rund)

PFG 15 SI-CO-55 N005

Art-Nr.: 10.01.01.00627

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00627>

Produktfamilie

PFG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03529

Nippelfamilie: N 005

Gewinde G1: G1/8"-AG

Länge L1: 17,5 mm

Länge L: 5 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nennndurchmesser dn: 2 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N005 G1/8-IG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03521

Nippelfamilie: N 005

Gewinde G1: G1/8"-IG

Länge L1: 20,5 mm

Länge L: 16 mm

Einbaulänge: 16 mm

Nennndurchmesser dn: 2 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium