

Flächensauggreifer


STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

Art-Nr.: 10.01.30.00478

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00478>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Dünnglasgreifer > Dünnglasgreifer STGG > STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

Spezialflächengreifer für schonende und extrem dynamische Handhabung von sensiblen Werkstücken



Länge L: 170 mm

Breite B: 105 mm

Höhe H: 26,9 mm

Zusatzfunktion Flächengreifer: Schnellwechselanbindung

Normteilewerkstoff: Polyetheretherketon

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	105 mm
d2	14 mm
G2	M4-IG
H	26,90 mm
H2	10,50 mm
L	170 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Haltekraft	N
Saugvermögen	l/min
Luftverbrauch	l/min
Druckbereich (Betriebsdruck)	bar
Einsatztemperatur	5 ... 60 °C
Gewicht	265 g
Produktfamilie	STGG

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Flächensauggreifer

STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

Art-Nr.: 10.01.30.00478

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00478>

Zubehör



HTR M12x1-IG SWGm

Art-Nr.: 10.01.30.00119

Breite B: 14 mm

Länge L: 30,9 mm

Gewinde G1: M12x1-IG

Verwendung Konstruktion: Wafergreifer



HTR M8x1-IG SWGm

Art-Nr.: 10.01.30.00118

Breite B: 14 mm

Länge L: 30,9 mm

Gewinde G1: M8x1-IG

Verwendung Konstruktion: Wafergreifer



HTR-UNI SWGm

Art-Nr.: 10.01.30.00117

Breite B: 14 mm

Länge L: 30,9 mm

Verwendung Konstruktion: Wafergreifer

Traversenanbindung: Universalhalter

Flächensauggreifer

STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

Art-Nr.: 10.01.30.00478

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00478>



SBSm 14 90-3 4/2 0

Art-Nr.: 10.01.01.12912

Breite B: 14 mm

Bohrungsanzahl: 3

Länge L: 30,85 mm

Abstrahlwinkel: 90 °

Anschluss: Schlauch 4/2

Schwenkwinkel W: 0 °



SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm

Art-Nr.: 10.01.30.00121

Breite B: 15 mm

Länge L: 32 mm

Verwendung Konstruktion: Wafergreifer



VEE-QCM 53

Art-Nr.: 10.01.36.00122

Länge L1: 53 mm

Gewinde G1: G1/8"-IG

Kreisdurchmesser D mk: 46 mm

Bohrungsanzahl: 8

Durchfluss max.: 20 m³/h

Flächensauggreifer

STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

Art-Nr...:10.01.30.00478

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00478>



VEE-QCMV HV 2 07 13

Art-Nr...:10.01.36.00199

Bauform Ejektoren: High Vacuum

Anzahl Stufen: 2

Düsengröße: 0,7 mm