

Glockensauggreifer (oval)

SAOG-S 95x40 NBR-60 RA

Art-Nr.: 10.01.01.12182

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12182>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAOG-S > SAOG-S 95x40 NBR-60 RA

Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen



Abmessung (LxB): 95x40


Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: RA

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	46 mm
Bs	40,60 mm
dn	4 mm
H	24,50 mm
L4	31,80 mm
Lmax(S)	101 mm
Ls	95,60 mm
Z (Hub)	6 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	165 N
Querkraft	192 N
Querkraft geölte Oberfläche	110 N
Volumen	18 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	35 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Abmessung (LxB)	95 x 40
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Glockensauggreifer (oval)

SAOG-S 95x40 NBR-60 RA

Art-Nr.:10.01.01.12182

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12182>

Faltenanzahl	0
Gewicht	51,40 g
Produktfamilie	SAOG-S

Ersatzteile



ADP-A G1/8-AG-RA ADAP

Art-Nr.:10.01.10.00210

Anschluss: G1/8-AG

Verwendung Konstruktion: Adaptierungen



O-RING 10x1.5 NBR-70

Art-Nr.:10.07.08.00129

Normteilewerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 70 Shore A

Innendurchmesser d: 10 mm

Glockensauggreifer (oval)

SAOG-S 95x40 NBR-60 RA

Art-Nr.: 10.01.01.12182

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12182>



O-RING 19x3.2 NBR-70

Art-Nr.: 10.07.08.00123

Normteilewerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 70 Shore A

Innendurchmesser d: 19 mm



SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12180

Abmessung (LxB): 95x40

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/8-IG