

Balgsauger (rund)

SPB2f 50 SI-55 SC090

Art-Nr.: 10.01.06.03560

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03560>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > SPB2f 50 SI-55 SC090

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 50


Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	20 mm
d1	24,80 mm
d2	21 mm
D1	41,60 mm
Dk	31 mm
Dmax(S)	52 mm
Ds	49,70 mm
H	45,60 mm
H2	14 mm
H3	16 mm
Z (Hub)	9 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft bei -200 mbar	13,70 N
Saugkraft bei -400 mbar	27,30 N
Saugkraft	41 N
Volumen	26,45 cm ³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12 mm
Baugröße	50

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

SPB2f 50 SI-55 SC090

Art-Nr.: 10.01.06.03560

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03560>

Nippelfamilie	SC 090
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	16,40 g
Produktfamilie	SPB2f

Zubehör



SC 090 NPT1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03666

Anbindungstyp: 090

Vakuumschluss: NPT1/4-AG

Länge L1: 36,2 mm

Einbaulänge: 10 mm

Nenn Durchmesser dn: 8 mm



SC 090 NPT1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03667

Anbindungstyp: 090

Vakuumschluss: NPT1/4-IG

Länge L1: 37,5 mm

Einbaulänge: 21,5 mm

Nenn Durchmesser dn: 10,3 mm

Balgsauger (rund)

SPB2f 50 SI-55 SC090

Art-Nr.: 10.01.06.03560

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03560>



SC 090 NPT3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03668

Anbindungstyp: 090

Vakuumanschluss: NPT3/8-AG

Länge L1: 36,4 mm

Einbaulänge: 10 mm

Nenn Durchmesser dn: 10,3 mm



SC 090 NPT3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03669

Anbindungstyp: 090

Vakuumanschluss: NPT3/8-IG

Länge L1: 37,5 mm

Einbaulänge: 21,5 mm

Nenn Durchmesser dn: 10,3 mm



SIEB 19.5x1 MS-A2 103

Art-Nr.: 10.07.01.00321

Außendurchmesser D: 19,5 mm

Länge L: 1 mm

Normteilerwerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 103 µm