

Balgsauger (rund)

SPB2 40 ED-65 SC050

Art-Nr.: 10.01.06.03412

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03412>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > SPB2 40 ED-65 SC050

Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen




Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Höhe H: 45 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	11 mm
d1	17,30 mm
d2	22,90 mm
D1	42,20 mm
Dk	22,50 mm
Dmax(S)	44,50 mm
Ds	41,30 mm
H	45 mm
H2	7 mm
H3	9,90 mm
Z (Hub)	25 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	24,80 N
Abreißkraft	40,50 N
Querkraft	20,30 N
Volumen	27,90 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	60 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Balgsauger (rund)

SPB2 40 ED-65 SC050

Art-Nr.: 10.01.06.03412

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03412>

Baugröße	40
Nippelfamilie	SC 050
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	10,50 g
Produktfamilie	SPB2

Zubehör



SC 050 G1/4-AG MOD

Art-Nr.: 10.01.06.02487

Anbindungstyp: 050

Anschluss: G1/4"-AG

Länge L1: 26,5 mm

Einbaulänge: 7,2 mm

Nenndurchmesser dn: 6,1 mm



SC 050 G1/4-IG MOD

Art-Nr.: 10.01.06.02488

Anbindungstyp: 050

Anschluss: G1/4"-IG

Länge L1: 26,5 mm

Einbaulänge: 17,2 mm

Nenndurchmesser dn: 6,1 mm

Balgsauger (rund)

SPB2 40 ED-65 SC050

Art-Nr.: 10.01.06.03412

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03412>



SC 050-AR NPT1/4-AG MOD

Art-Nr.: 10.01.06.02543

Anbindungstyp: 050-AR

Anschluss: NPT1/4-AG

Länge L1: 29 mm

Einbaulänge: 7,5 mm

Nenn Durchmesser dn: 6,1 mm



SC 050-AR NPT1/4-IG MOD

Art-Nr.: 10.01.06.02546

Anbindungstyp: 050-AR

Anschluss: NPT1/4-IG

Länge L1: 28,5 mm

Einbaulänge: 19,2 mm

Nenn Durchmesser dn: 6,1 mm



SC 050 G1/8-AG MOD

Art-Nr.: 10.01.06.02849

Anbindungstyp: 050

Anschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 24 mm

Einbaulänge: 7,2 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,4 mm