

Vakuumschlauch (Meter)

VSL 41-35 PVC-PS GR

Art-Nr.: 10.07.09.00010

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00010>

Startseite > Vakuumheber und Kransysteme > Vakuum-Schlauchheber Jumbo > Ersatzteile Vakuum-Schlauchheber Jumbo > Ersatz- und Verschleißteile Vakuum-Schlauchheber JumboErgo / Jumbo Sprint > VSL 41-35 PVC-PS GR

Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme



Außendurchmesser D: 41 mm

Innendurchmesser d: 35 mm

Länge max.: 50 m


Material Schlauch: PVC, mit PVC-Spirale

Verlegeradius min.: 65 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,50 ... 0,50 bar

Einsatztemperatur: -20 ... 70 °C

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	35 mm
D	41 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	41-35
Druckbereich (Betriebsdruck)	-0,50 ... 0,50 bar
Einsatztemperatur	-20 ... 70 °C
Verlegeradius min.	65 mm
Länge max.	50 m
Gewicht/Meter	320 g/m
Gewicht/Meter	0,32 kg/m
Material Schlauch	PVC, mit PVC-Spirale

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Vakuumschlauch (Meter)

VSL 41-35 PVC-PS GR

Art-Nr.: 10.07.09.00010

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00010>

Produktfamilie

VSL

Hinweis: Betriebsdruck: Bezogen auf Medien- und Umgebungstemperatur von + 20°C Min. Biegeradius: Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens im statischen Zustand Max. Länge: Bitte bei der Bestellung die Schlauchlänge angeben!

Zubehör



SSD 35-40 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00018

Spannbereich: 35,0 ... 40,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt



SSD 37-42 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00019

Spannbereich: 37,0 ... 42,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt