

Vakuumschlauch (Meter)

VSL 4-2 PU MI-TR

Art-Nr.:10.07.09.00001

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00001>

Startseite > Vakuumheber und Kransysteme > Vakuum-Hebegeräte VacuMaster > Ersatz- und Verschleißteile Vakuum-Hebegeräte VacuMaster > Ersatz- und Verschleißteile VacuMaster Eco > VSL 4-2 PU MI-TR

Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme



Außendurchmesser D: 4 mm

Innendurchmesser d: 2 mm

Länge max.: 50 m


Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 20 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -40 ... 60 °C

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	2 mm
D	4 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	4-2
Druckbereich (Betriebsdruck)	-0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur	-40 ... 60 °C
Verlegeradius min.	20 mm
Länge max.	50 m
Gewicht/Meter	11 g/m
Gewicht/Meter	0,01 kg/m
Material Schlauch	PU

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Vakuumschlauch (Meter)

VSL 4-2 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00001

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00001>

Produktfamilie

VSL

Hinweis: Betriebsdruck: Bezogen auf Medien- und Umgebungstemperatur von + 20°C Min. Biegeradius: Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens im statischen Zustand Max. Länge: Bitte bei der Bestellung die Schlauchlänge angeben!

Zubehör



STV-GE G1/4-AG 4

Art-Nr.: 10.08.02.00203

Gewinde G1: G1/4"-AG

Schlauchaußendurchmesser: 4 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Außendurchmesser D: 8,6 mm

Länge L: 11,8 mm



STV-GE G1/8-AG 4

Art-Nr.: 10.08.02.00202

Gewinde G1: G1/8"-AG

Schlauchaußendurchmesser: 4 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Außendurchmesser D: 7,9 mm

Länge L: 13,7 mm



STV-GE M5-AG 4

Art-Nr.: 10.08.02.00200

Gewinde G1: M5-AG

Schlauchaußendurchmesser: 4 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Außendurchmesser D: 7,9 mm

Länge L: 15 mm

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Vakuumschlauch (Meter)

VSL 4-2 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00001

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00001>



STVI-GE G1/4-IG 4

Art-Nr.: 10.08.02.00152

Gewinde G1: G1/4"-IG

Schlauchaussendurchmesser: 4 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Außendurchmesser D: 8,5 mm

Länge L: 30,5 mm



STVI-GE G1/8-IG 4

Art-Nr.: 10.08.02.00149

Gewinde G1: G1/8"-IG

Schlauchaussendurchmesser: 4 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Außendurchmesser D: 8,5 mm

Länge L: 23,5 mm



STV-T G1/8-AG 4

Art-Nr.: 10.09.02.00039

Gewinde G1: G1/8"-AG

Schlauchaussendurchmesser: 4 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: °C

Länge L: 32,5 mm

Vakuumschlauch (Meter)

VSL 4-2 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00001

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00001>



STV-T M5-AG 4

Art-Nr.: 10.09.02.00038

Gewinde G1: M5-AG

Schlauchaussendurchmesser: 4 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: °C

Länge L: 34 mm



STV-W G1/4-AG 4

Art-Nr.: 10.08.02.00157

Gewinde G1: G1/4"-AG

Schlauchaussendurchmesser: 4 mm

Normteilewerkstoff: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Länge L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 4

Art-Nr.: 10.08.02.00156

Gewinde G1: G1/8"-AG

Schlauchaussendurchmesser: 4 mm

Normteilewerkstoff: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Länge L: 16,4 mm

Vakuumschlauch (Meter)

VSL 4-2 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00001

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00001>



STV-W M5-AG 4

Art-Nr.: 10.08.02.00155

Gewinde G1: M5-AG

Schlauchaussendurchmesser: 4 mm

Normteilewerkstoff: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Länge L: 16,4 mm



STV-WF G1/4-AG 4

Art-Nr.: 10.08.02.00167

Gewinde G1: G1/4"-AG

Schlauchaussendurchmesser: 4 mm

Normteilewerkstoff: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -10 ... 70 °C

Länge L: 19,5 mm



STV-WF G1/8-AG 4

Art-Nr.: 10.08.02.00166

Gewinde G1: G1/8"-AG

Schlauchaussendurchmesser: 4 mm

Normteilewerkstoff: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -10 ... 70 °C

Länge L: 17,4 mm

Vakuumschlauch (Meter)

VSL 4-2 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00001

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00001>



STV-WF M5-AG 4

Art-Nr.: 10.08.02.00165

Gewinde G1: M5-AG

Schlauchaussendurchmesser: 4 mm

Normteilewerkstoff: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -10 ... 70 °C

Länge L: 16,5 mm



SVB-T 4

Art-Nr.: 10.09.02.00020

Schlauchaussendurchmesser: 4 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Länge L: 34 mm