

## Vakuumfilter (inline)

VFI 4/2 50

Art-Nr.: 10.07.01.00329

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00329>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Vakuum-Filter > Inlinefilter VFI > VFI 4/2 50


### Vakuumfilter mit austauschbarer Filterpatrone



Anschluss: Schlauch 4/2

Filterfeinheit: 50 µm

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert  |
|----------|-------|
| d        | 4 mm  |
| D        | 17 mm |
| L        | 55 mm |

### Technische Daten

| Attribut                 | Wert         |
|--------------------------|--------------|
| Anschluss                | Schlauch 4/2 |
| Filterfeinheit           | 50 µm        |
| Nenndurchfluss           | 32 l/min     |
| Nenndurchfluss           | 1,92 m³/h    |
| Max. Vakuum              | -990 mbar    |
| Überdruck (max) bei 25°C | 7 bar        |
| Überdruck (max) bei 50°C | 5 bar        |
| Gewicht                  | 6,30 g       |
| Produktfamilie           | VFI          |

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | [kundencenter@schmalz.de](mailto:kundencenter@schmalz.de)

## Vakuumfilter (inline)

VFI 4/2 50

Art-Nr.:10.07.01.00329

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00329>

### Zubehör



#### FILT-EINS 50 10x21 VFI

Art-Nr.:10.07.01.00244

Filterfeinheit: 50 µm

Außendurchmesser D: 10,4 mm

Länge L: 20,5 mm

Verpackungseinheit: 5 Stück

Verwendung Konstruktion: Vakuumfilter (inline)

### Ersatzteile



#### FILT-EINS 50 10x21 VFI

Art-Nr.:10.07.01.00244

Filterfeinheit: 50 µm

Außendurchmesser D: 10,4 mm

Länge L: 20,5 mm

Verpackungseinheit: 5 Stück

Verwendung Konstruktion: Vakuumfilter (inline)