

Elektromagnetventil Druck

EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Art-Nr.: 10.05.01.00289

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00289>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Dünnglasgreifer > Zubehör STGG > EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Druckluft



Nennweite: 2,5 mm

Spannung DC: 24V - DC

Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil


Steuerung Ventil: Stromlos geschlossen

Anschlussgewinde: G1/8"-AG

Druckbereich (Betriebsdruck): 3,5 ... 7,0 bar

Schnittstelle Elektroanschluss: Kabel, 2 polig

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B1	31,70 mm
B2	10,70 mm
d	4 mm
G1	G1/8"-AG
G2	M5-IG
L	51,70 mm
L1	56,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	2,50 mm
Steuerung Ventil	Stromlos geschlossen
Nenndurchfluss	135 l/min
Nenndurchfluss	8,10 m³/h
Spannung DC	24V - DC
Gewicht	0,10 kg
Produktfamilie	EMV

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Elektromagnetventil Druck

EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Art-Nr...:10.05.01.00289

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00289>
