

Saugplatte (rund)

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Art-Nr...:10.01.01.01186

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01186>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Holzhandhabung > Saugplatten
SPC > SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Saugplatte (rund) mit Vereinzelfunktion für poröse Werkstücke




Baugröße: 160

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Anschluss: G1/2-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	34 mm
d2	113 mm
ds	33,50 mm
Dmax(S)	162,50 mm
Ds	160 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/4"-AG
G3	G1/8"-IG
H	25 mm
H1	62 mm
L2	36,50 mm
LG1	13,50 mm
LG2	18 mm
LG3	6 mm
Z (Hub)	7 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	975 N

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Saugplatte (rund)

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Art-Nr...:10.01.01.01186

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01186>

Volumen	156,13 cm ³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	9 mm
Baugröße	160
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	470 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	SPC

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40%
Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



PC 150

Art-Nr...:10.01.01.13087

Baugröße: 150



TV G1/4-AG 13

Art-Nr...:10.05.10.00061

Gewinde G1: G1/4"-AG

Gewinde G2: G1/8"-IG

Federweg Z: 13 mm

Saugplatte (rund)

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Art-Nr...:10.01.01.01186

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01186>

Ersatzteile



DR-SPC 33 HNBR-65

Art-Nr...:10.01.01.11371

Baugröße: 33

Saugerwerkstoff: Hydr. Nitrilkautschuk HNBR

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Höhe H: 16,5 mm



DR-SPC 160 NBR-55

Art-Nr...:10.01.01.01190

Baugröße: 160

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 24,5 mm