

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N006 G1/8-AG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03530

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03530>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > SA-NIP N006 G1/8-AG DN200

Saugeranschlussnippel




Gewinde G1: G1/8"-AG

Länge L1: 19,5 mm

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	10 mm
dn	2 mm
D2	5 mm
G1	G1/8"-AG
L	5 mm
L1	19,50 mm
L2	4,50 mm
L3	2 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nippelfamilie	N 006
Normteilewerkstoff	Aluminium
Gewicht	4,30 g

Zubehör

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N006 G1/8-AG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03530

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03530>



PFG 20 FPM-65 N006


Art-Nr.: 10.01.01.00072

Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm



PFG 20 HT1-60 N006

Art-Nr.: 10.01.01.11163

Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm



PFG 20 NBR-CO-55 N006

Art-Nr.: 10.01.01.10337

Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N006 G1/8-AG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03530

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03530>



PFG 20 NBR-55 N006

Art-Nr.: 10.01.01.00012

Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: CSA



PFG 20 PU-55 N006

Art-Nr.: 10.01.01.00052

Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Polyurethan PU

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



PFG 20 SI-55 N006

Art-Nr.: 10.01.01.00032

Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig