

Balgsauger (rund)

FG 18 NBR-ESD-55 N062

Art-Nr.: 10.01.06.04458

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04458>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FG 18 NBR-ESD-55 N062

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke




Baugröße: 18

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-ESD

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	4,50 mm
d2	8 mm
D1	17,80 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	19 mm
Ds	17,20 mm
H	22,60 mm
H2	3,80 mm
H3	9 mm
Z (Hub)	9 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	3,02 N
Abreißkraft	8,50 N
Volumen	1,65 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Baugröße	18
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-ESD

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Balgsauger (rund)

FG 18 NBR-ESD-55 N062

Art-Nr.: 10.01.06.04458

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04458>

Materialhärte [Shore A]

55 Shore A

Gewicht

1,90 g

Produktfamilie

FG

Zubehör



SA-NIP N062 M5-AG DN250

Art-Nr.: 10.01.06.05668

Gewinde G1: M5-AG

Länge L1: 15,9 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 2,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N062 G1/8-IG DN350

Art-Nr.: 10.01.06.05669

Gewinde G1: G1/8"-IG

Länge L1: 17,9 mm

Einbaulänge: 12 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N062 G1/8-AG DN350

Art-Nr.: 10.01.06.05670

Gewinde G1: G1/8"-AG

Länge L1: 19,4 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Balgsauger (rund)

FG 18 NBR-ESD-55 N062

Art-Nr...:10.01.06.04458

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04458>
