

Flachsauger (rund)

SHF 50 NK-45 M10x1.25-IG E

Art-Nr.: 10.01.01.14387

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14387>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > SHF 50 NK-45 M10x1.25-IG E

Flachsauger (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik



Baugröße: 50


Gewinde G1: M10x1.25-IG

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Typ: E

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	29,70 mm
Dk	36,80 mm
Dmax(S)	54 mm
Ds	52 mm
G1	M10x1.25-IG
H	17,90 mm
LG1	10 mm
Z (Hub)	3,40 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	50
Faltenzahl	0
Querkraft	90 N
Saugkraft	110 N
Saugkraft d2	40 N
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK
Volumen	8 cm ³

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Flachsauger (rund)

SHF 50 NK-45 M10x1.25-IG E

Art-Nr.:10.01.01.14387

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14387>

Werkstückradius min. (konvex)	50 mm
-------------------------------	-------

Gewicht	21 g
---------	------

Produktfamilie	SHF
----------------	-----