

Flachsauggreifer (oval)

SGON 75x25 HT1-60 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.05.00413

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00413>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (oval) > Flachsauggreifer SGON > SGON 75x25 HT1-60 G1/4-AG

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke



Abmessung (LxB): 75 x 25

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1


Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/4"-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	27,50 mm
Bs	25 mm
dn	3,50 mm
G1	G1/4"-AG
H	26 mm
LG1	10 mm
Lmax(S)	77 mm
Ls	75 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	2,80 mm

Hinweis: Die zulässigen Maßtoleranzen von Gummiteilen entsprechen DIN ISO 3302-1 M3.

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	78,30 N
Volumen	5,86 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	30 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Abmessung (LxB)	75 x 25
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Flachsauggreifer (oval)

SGON 75x25 HT1-60 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.05.00413

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00413>

Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	26,90 g
Produktfamilie	SGON

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile



SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

Art-Nr...:10.01.05.00122

Gewinde G1: G1/4"-AG

Länge L1: 25 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

Art-Nr...:10.01.05.00121

Gewinde G1: G1/4"-IG

Länge L1: 25 mm

Einbaulänge: 15 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Flachsauggreifer (oval)

SGON 75x25 HT1-60 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.05.00413

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00413>



ZOKL 15-18

Art-Nr...:10.07.10.00033

Spannbereich: 15,0 ... 18,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl verzinkt



SGO 75x25 HT1-60 N023

Art-Nr...:10.01.05.00441

Abmessung (LxB): 75 x 25

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm