Flachsauggreifer (oval)

SAOF 140x70 NBR-45 G3/8-IG

Art-Nr..:10.01.05.00605


https://www.schmalz.com/10.01.05.00605

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen



- Abmessung (LxB): 140x70
- Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
- Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A
- Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
- Anschluss: G3/8-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	76 mm
Bs	67,60 mm
dn	8 mm
G1	G3/8"-IG
H	33 mm
LG1	9 mm
Lmax(S)	149 mm
Ls	140,60 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	7 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	425 N
Querkraft	344 N
Querkraft geölte Oberfläche	230 N
Volumen	57,30 cm^3
Werkstückradius min. (konvex)	90 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Faltenanzahl	0

Schmalz kontaktieren
Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Flachsauggreifer (oval)

SAOF 140x70 NBR-45 G3/8-IG

Art-Nr..:10.01.05.00605

https://www.schmalz.com/10.01.05.00605

Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	45 Shore A
Gewicht	107 g
Produktfamilie	SAOF
Abmessung (LxB)	140x70

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m