Flachsauggreifer (rund)

SAF 80 NBR-60 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.01.10623

https://www.schmalz.com/10.01.01.10623

Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

- Baugröße: 80
- Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
- Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A
- Nippelwerkstoff: Aluminium
- Anschluss: G1/4-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	6 mm
Dmax(S)	89 mm
Ds	83 mm
G1	G1/4"-AG
H	35 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	7,60 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	272 N
Querkraft	205 N
Querkraft geölte Oberfläche	180 N
Volumen	36,70 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	100 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	80

Flachsauggreifer (rund)

SAF 80 NBR-60 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.01.10623

https://www.schmalz.com/10.01.01.10623

Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	65,10 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	SAF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör

SU 80

Art-Nr..:10.01.01.12839

Baugröße: 80
Spannbereich: 80,0 ... 100,0 mm
Temperaturbeständigkeit: 80 °C