

Glockensauggreifer (rund)

SAG 80 NBR-60 RA

Art-Nr.: 10.01.01.12173

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12173>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAG > SAG 80 NBR-60 RA

Glockensauggreifer (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche



Baugröße: 80


Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: RA

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	6 mm
Dmax(S)	90,70 mm
Ds	83 mm
H	34,70 mm
L4	31,80 mm
Z (Hub)	12,80 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	217 N
Querkraft	284 N
Querkraft geölte Oberfläche	167 N
Volumen	44 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	70 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	80
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Glockensauggreifer (rund)

SAG 80 NBR-60 RA

Art-Nr...:10.01.01.12173

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12173>

Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Faltenanzahl	0
Gewicht	54,80 g
Produktfamilie	SAG

Ersatzteile



ADP-A G3/8-AG-RA ADAP

Art-Nr...:10.01.10.00234

Anschluss: G3/8-AG

Verwendung Konstruktion: Adaptierungen



O-RING 19x3.2 NBR-70

Art-Nr...:10.07.08.00123

Normteilewerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 70 Shore A

Innendurchmesser d: 19 mm