

Balgsauggreifer (rund)

SPB2f 50 SI-55 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03654

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03654>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB2f (2,5 Falten) > SPB2f 50 SI-55 G1/4-AG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 50


Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Gewinde G1: G1/4"-AG

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	21 mm
dn	8 mm
Dmax(S)	52 mm
Ds	49,70 mm
G1	G1/4"-AG
H	53,10 mm
LG1	10 mm
SW1	27 mm
Z (Hub)	9 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft bei -200 mbar	13,70 N
Saugkraft bei -400 mbar	27,30 N
Saugkraft	41 N
Volumen	26,45 cm ³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12 mm
Baugröße	50
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Balgsauggreifer (rund)

SPB2f 50 SI-55 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03654

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03654>

Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	37,80 g
Produktfamilie	SPB2f

Zubehör



SIEB 19.5x1 MS-A2 103

Art-Nr.: 10.07.01.00321

Außendurchmesser D: 19,5 mm

Länge L: 1 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 103 µm



SSB 20-32 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00003

Spannbereich: 20,0 ... 32,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Balgsauggreifer (rund)

SPB2f 50 SI-55 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03654

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03654>



SC 090 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02793

Anbindungstyp: 090

Vakuumanschluss: G1/4"-AG

Länge L1: 33,5 mm

Einbaulänge: 7,5 mm

Nenn Durchmesser dn: 8 mm



SPB2f 50 SI-55 SC090

Art-Nr.: 10.01.06.03560

Baugröße: 50

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig

Faltenzahl: 2,5