Glockensauggreifer (rund)

SAXM 80 ED-85 G3/8-IG

Art-Nr..:10.01.19.00035


https://www.schmalz.com/10.01.19.00035

High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen



- Baugröße: 80
- Saugerwerkstoff: Elastodur ED
- Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A
- Nippelwerkstoff: Aluminium
- Anschluss: G3/8-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	6,10 mm
Dmax(S)	92,20 mm
Ds	81 mm
G1	G3/8"-IG
H	48,30 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	13,90 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	270 N
Querkraft	150 N
Querkraft geölte Oberfläche	269 N
Volumen	51,90 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	32,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	80

Glockensauggreifer (rund)

SAXM 80 ED-85 G3/8-IG


Art-Nr..:10.01.19.00035

https://www.schmalz.com/10.01.19.00035

Anschluss	G3/8"-IG
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	45 g
Produktfamilie	SAXM

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile



SC-A 055 G3/8-IG L

Art-Nr..:10.01.06.02743

- Anbindungstyp: 055
- Gewinde G1: G3/8"-IG
- Einbaulänge: 17,2 mm
- Bauform: Verliersicherung



SAXM 80 ED-85 SC055

Art-Nr..:10.01.19.00008

- Baugröße: 80
- Saugerwerkstoff: Elastodur ED
- Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Glockensauggreifer (rund)

SAXM 80 ED-85 G3/8-IG

Art-Nr..:10.01.19.00035

https://www.schmalz.com/10.01.19.00035



SC-S 055 FDC-L

Art-Nr..:10.01.06.02804

Bauform: Reibelem mit Verliersich

Schmalz kontaktieren
Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it