

Haltersystem

HTR-D30-I M16x1-IG FSTE PXT

Art-Nr.: 10.01.49.00038

<https://www.schmalz.com/10.01.49.00038>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Greiferbaukasten PXT > Anbindungstechnik PXT
> HTR-D30-I M16x1-IG FSTE PXT

Haltersystem



Traversenanbindung: Profil D30-ITEM


Gewinde G1: M16x1-IG

Bauform: für FSTE

Außendurchmesser D: 30 mm

Länge L: 53,4 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	30 mm
G1	M16x1-IG
H2	2 mm
H3	15 mm
L	53,40 mm
L2	62 mm
L3	50 mm

Zubehör

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Haltersystem

HTR-D30-I M16x1-IG FSTE PXT

Art-Nr...:10.01.49.00038

<https://www.schmalz.com/10.01.49.00038>



SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH

Art-Nr...:10.08.02.00501

Länge L: 23 mm

Normteilewerkstoff: Kunststoff

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Nennweite: 6 mm

Oberfläche: roh



SVB-WIN 8-6 KU-ROH

Art-Nr...:10.08.02.00542

Länge L: 20,5 mm

Normteilewerkstoff: Kunststoff

Einsatztemperatur: -20 ... 60 °C

Nennweite: 6 mm

Oberfläche: roh



SVB-GE 8-6/6-4

Art-Nr...:10.08.02.00543

Länge L: 31,5 mm

Normteilewerkstoff: Kunststoff

Einsatztemperatur: -20 ... 60 °C

Nennweite: 6 mm