Glockensauggreifer (rund)

SAXM 40 ED-85 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.19.00051


https://www.schmalz.com/10.01.19.00051

High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen



- Baugröße: 40
- Saugerwerkstoff: Elastodur ED
- Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A
- Nippelwerkstoff: Aluminium
- Anschluss: G1/4-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	5,10 mm
Dmax(S)	45,40 mm
Ds	41,30 mm
G1	G1/4"-AG
H	27,60 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	6,90 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	69 N
Querkraft	38 N
Querkraft geölte Oberfläche	71 N
Volumen	7,10 cm^3
Werkstückradius min. (konvex)	25 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	5 mm
Baugröße	40

Glockensauggreifer (rund)

SAXM 40 ED-85 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.19.00051

https://www.schmalz.com/10.01.19.00051

Anschluss	G1/4"-AG
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	15,60 g
Produktfamilie	SAXM

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile



SC-A 045 G1/4-AG L

Art-Nr..:10.01.06.02818

Anbindungstyp: 045
Gewinde G1: G1/4"-AG
Einbaulänge: 7,2 mm
Bauform: Verliersicherung



SAXM 40 ED-85 SC045

Art-Nr..:10.01.19.00005

Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Glockensauggreifer (rund)

SAXM 40 ED-85 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.19.00051

https://www.schmalz.com/10.01.19.00051



SC-S 045 FDC-L

Art-Nr..:10.01.06.02803

Bauform: Reibelem mit Verliersich