

## Balgsauggreifer (rund)

SAXB 100 ED-85 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.42.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.42.00003>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Balgsauggreifer SAXB > SAXB 100 ED-85 G3/8-IG

### High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen



Baugröße: 100

Saugerwerkstoff: Elastodur ED


Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G3/8-IG

Faltenanzahl: 1,5

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| Dmax(S)  | 109 mm   |
| Ds       | 99,60 mm |
| D1       | 78,40 mm |
| G1       | G3/8"-IG |
| H        | 56,60 mm |
| LG1      | 13 mm    |
| SW1      | 22 mm    |
| Z (Hub)  | 25,80 mm |

### Technische Daten

| Attribut                           | Wert                   |
|------------------------------------|------------------------|
| Saugkraft                          | 210 N                  |
| Querkraft                          | 264 N                  |
| Querkraft geölte Oberfläche        | 243 N                  |
| Volumen                            | 138,40 cm <sup>3</sup> |
| Werkstückradius min. (konvex)      | 45 mm                  |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm                   |
| Baugröße                           | 100                    |
| Anschluss                          | G3/8"-IG               |

### Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | [schmalz@schmalz.it](mailto:schmalz@schmalz.it)

## Balgsauggreifer (rund)

SAXB 100 ED-85 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.42.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.42.00003>

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Faltenanzahl            | 1,50         |
| Saugerwerkstoff         | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A   |
| Gewicht                 | 72,10 g      |
| Produktfamilie          | SAXB         |