

Balgsauggreifer (rund)

SAXB 30 ED-85 M16-AG

Art-Nr.: 10.01.42.00085

<https://www.schmalz.com/10.01.42.00085>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Balgsauggreifer SAXB > SAXB 30 ED-85 M16-AG

High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen



Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Elastodur ED


Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: M16-AG

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	33 mm
Ds	28,90 mm
D1	29,90 mm
G1	M16-AG
H	28 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	9 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	24 N
Querkraft	24 N
Querkraft geölte Oberfläche	20 N
Volumen	5,30 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	12,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	30
Anschluss	M16-AG

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Balgsauggreifer (rund)

SAXB 30 ED-85 M16-AG

Art-Nr.: 10.01.42.00085

<https://www.schmalz.com/10.01.42.00085>

Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	18,10 g
Produktfamilie	SAXB